



Art.-Nr.: 10.01.06.04575



BCG 40 NBR-ESD-55 SC095

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	19,50 mm
d2	26,0 mm
Allongement du ressort Z	6,5 mm
Diamètre Ds	39,4 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm

Données de construction BCG 40 NBR-ESD-55 SC095



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Poids propre	8,0 g



Ventouse à soufflets p SCG(S)-pince

BCG 40 NBR-ESD-55 SC095



Art.-Nr.: 10.01.06.04575



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04575



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04575