


BCG 50 NBR-ESD-55 SC095

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	50,00



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	22,00 mm
d2	33,0 mm
Freccia elastica Z	8,0 mm
Diametro Ds	49,4 mm
Diametro Dmax(S)	52,0 mm

Dati di costruzione BCG 50 NBR-ESD-55 SC095



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	11,0 g

Ventosa a soffiETTO per SCG(S)-pinza

BCG 50 NBR-ESD-55 SC095



Art.-Nr.: 10.01.06.04576



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04576



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04576