




SFB1 15 NBR-ESD-55 SC040

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	15,00
Nombre de soufflets	1,5



Données de construction SFB1 15 NBR-ESD-55 SC040

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,70 mm
Hauteur H	16,00 mm
Diamètre extérieur D1	11,5 mm
Diamètre de la tête Dk	12,8 mm
Diamètre intérieur d1	10,4 mm
d2	4,7 mm
Diamètre intérieur d	7,50 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	15,0 mm
Diamètre Dmax(S)	16,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.04596

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 040
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	12,0 mm
Force de rupture	6,10 N
Force d'aspiration (-600mbar)	1,00 N
Volume	0,759 cm ³
Taille	15,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04596

**Données de commande accessoires 10.01.06.04596**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

