

Art.-Nr.: 10.01.06.04598




FSDC 40 SI-HD-65 N059

**Datos técnicos**

| Atributo                      | Valor          |
|-------------------------------|----------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI-HD |
| Dureza del material [Shore A] | 65,0 Shore A   |
| Tamaño                        | 40,00          |
| Número de pliegues            | 4,5            |
| Interfaz familia de boquilla  | N059           |

**Datos de diseño**

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Altura H2              | 2,40 mm  |
| Altura H               | 38,00 mm |
| Diámetro exterior D1   | 41,5 mm  |
| d2                     | 26,9 mm  |
| Diámetro interior d    | 14,50 mm |
| Recorrido de resorte Z | 27,0 mm  |
| Diámetro Ds            | 42,0 mm  |
| Diámetro Dmax(S)       | 45,0 mm  |



Datos de diseño FSDC 40 SI-HD-65 N059



Art.-Nr.: 10.01.06.04598

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                  |
|----------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa              | Silicona SI-HD         |
| Fuerza de arranque               | 39,00 N                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 35,90 N                |
| Volumen                          | 30,600 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                           | 40,00                  |
| Número de pliegues               | 4,5                    |
| Familia de productos             | FSDC                   |
| Interfaz familia de boquilla     | N059                   |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.04598](http://www.schmalz.com/10.01.06.04598)

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.04598**

| Typ                             |                     | n              |
|---------------------------------|---------------------|----------------|
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N059 G3/8-AG | 10.01.06.05231 |
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N059 G1/4-IG | 10.01.06.04227 |

