

Сильфонная присоска (круглая)
FSDC 40 SI-HD-65 N059




Art.-Nr.: 10.01.06.04598



FSDC 40 SI-HD-65 N059

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	силикон SI-HD
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	40,00
Количество складок	4,5
Семейство ниппелей с интерфейсом	N059



Конструктивные данные FSDC 40 SI-HD-65 N059

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2,40 mm
Высота H	38,00 mm
Наружный диаметр D1	41,5 mm
d2	26,9 mm
Внутренний диаметр d	14,50 mm
Ход пружины Z	27,0 mm
Диаметр Ds	42,0 mm
Диаметр Dmax(S)	45,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04598

Сильфонная присоска (круглая)
FSDC 40 SI-HD-65 N059



Art.-Nr.: 10.01.06.04598



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	силикон SI-HD
Сила отрыва	39,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	35,90 N
Объем	30,600 cm ³
размер	40,00
Количество складок	4,5
Семейство продуктов	FSDC
Семейство ниппелей с интерфейсом	N059

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04598



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.04598

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N059 G3/8-AG	10.01.06.05231
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N059 G1/4-IG	10.01.06.04227



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04598