



Art.-Nr.: 10.01.06.04689



SA-NIP N016 M5-IG DN310

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 016
Material	Acero inoxidable austenítico
Longitud L1	16,00 mm
Diámetro nominal dn	3,10 mm
Rosca G1	M5-HE
Ancho a través de los pisos SW2	3,0 mm
Longitud de montaje	10,00 mm

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Longitud L1	16,00 mm
Longitud L2	3,50 mm
Longitud L	10,00 mm
Diámetro exterior D2	5,8 mm
Diámetro exterior D	6,50 mm
Diámetro nominal dn	3,10 mm
Rosca G1	M5-HE
Longitud de rosca LG1	5,5 mm
Tamaño de la llave SW1	8,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	3,0 mm

Datos de diseño SA-NIP N016 M5-IG DN310

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 016
Peso	1,6 g
Material	Acero inoxidable austenítico



Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N016 M5-IG DN310



Art.-Nr.: 10.01.06.04689



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04689



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04689