

Ventosa de fuelle (redonda)

## SFB1 30 NBR-ESD-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.06.04716



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	30,00
Número de pliegues	1,5

SFB1 30 NBR-ESD-55 SC040



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,70 mm
Altura H	20,40 mm
Diámetro exterior D1	22,2 mm
Diámetro de la cabeza Dk	13,0 mm
Diámetro interior d1	10,4 mm
d2	9,9 mm
Diámetro interior d	7,50 mm
Recorrido de resorte Z	8,0 mm
Diámetro Ds	30,0 mm
Diámetro Dmax(S)	31,5 mm

Datos de diseño SFB1 30 NBR-ESD-55 SC040



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04716](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04716)

Art.-Nr.: 10.01.06.04716

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 040
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de arranque	23,70 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	4,60 N
Volumen	2,883 cm <sup>3</sup>
Tamaño	30,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SFB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.04716](http://www.schmalz.com/10.01.06.04716)

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.04716**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.04716**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

