

Art.-Nr.: 10.01.06.04724




FLSA 20 SI-MD-55

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	20,00
Temperatura d'intervento	°C

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	10,00 mm
d2	13,5 mm
Diametro Ds	21,4 mm
Diametro Dmax(S)	22,8 mm



Dati di costruzione FLSA 20 SI-MD-55

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	20,00



Aspiratore piatto (tondo)

FLSA 20 SI-MD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04724



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04724



Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2026**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo **10.01.06.04558 BCG 20 SI-MD-55 SC085**



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04724