


FLSA 30 SI-MD-55

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	30,00
Temperatura d'intervento	°C



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	14,50 mm
d2	17,0 mm
Diametro DS	30,2 mm
Diametro Dmax(S)	31,5 mm

Dati di costruzione FLSA 30 SI-MD-55



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	30,00

Aspiratore piatto (tondo)

FLSA 30 SI-MD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04725



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04725



Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2026**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo **10.01.06.04559 BCG 30 SI-MD-55 SC085**



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04725