


FLSA 30 SI-MD-55

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	30,00
Température de travail	°C

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	14,50 mm
d2	17,0 mm
Diamètre Ds	30,2 mm
Diamètre Dmax(S)	31,5 mm



Données de construction FLSA 30 SI-MD-55



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	30,00

Ventouse plate (ronde)

FLSA 30 SI-MD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04725



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04725



Fin de série

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2026**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif **10.01.06.04559 BCG 30 SI-MD-55 SC085**



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04725