




FLSA 40 SI-MD-55

## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                                |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI détectable par les métaux |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A                          |
| Taille                         | 40,00                                 |
| Température de travail         | °C                                    |

## Données de construction

| Attribut         | Valeur   |
|------------------|----------|
| Hauteur H        | 18,50 mm |
| d2               | 23,0 mm  |
| Diamètre Ds      | 40,5 mm  |
| Diamètre Dmax(S) | 41,5 mm  |



Données de construction FLSA 40 SI-MD-55



## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                                |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI détectable par les métaux |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A                          |
| Taille                         | 40,00                                 |

Ventouse plate (ronde)

## FLSA 40 SI-MD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04726



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.04726](http://www.schmalz.com/10.01.06.04726)



### Fin de série

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **31.12.2026**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif **10.01.06.04560 BCG 40 SI-MD-55 SC095**



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04726](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04726)