


FLSA 40 SI-MD-55

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00
Temperatura d'intervento	°C



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	18,50 mm
d2	23,0 mm
Diametro Ds	40,5 mm
Diametro Dmax(S)	41,5 mm

Dati di costruzione FLSA 40 SI-MD-55



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00

Aspiratore piatto (tondo)

FLSA 40 SI-MD-55



Art.-Nr.: 10.01.06.04726



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.04726



Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **31.12.2026**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo **10.01.06.04560 BCG 40 SI-MD-55 SC095**



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04726