Ventosa a soffietto (tondo)

SFB1 40 NBR-ESD-55 SC050

Art.-Nr.: 10.01.06.04786

SFB1 40 NBR-ESD-55 SC050

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00
Numero di pieghe	1,5



Dati di costruzione SFB1 40 NBR-ESD-55 SC050

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	6,60 mm
Altezza H	29,70 mm
Diametro esterno D1	29,8 mm
Diametro della testa Dk	20,0 mm
Diametro interno d1	17,0 mm
d2	13,7 mm
Diametro interno d	11,40 mm
Freccia elastica Z	10,0 mm
Diametro Ds	40,0 mm
Diametro Dmax(S)	42,0 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a soffietto (tondo)

SFB1 40 NBR-ESD-55 SC050

Art.-Nr.: 10.01.06.04786

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 050
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	30,0 mm
Forza di strappo	39,90 N
Forza di presa (-600 mbar)	8,80 N
Peso	7,5 g
Volume	7,533 cm^3
Misura	40,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SFB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.06.04786**

Ordinare gli accessori dati 10.01.06.04786

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG SW410	10.01.06.04347
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG SW410	10.01.06.04348

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it