




SFB1 10 NBR-ESD-55 M5-AG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	10,00



Конструктивные данные SFB1 10 NBR-ESD-55 M5-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	17,30 mm
Номинальный диаметр dn	1,80 mm
Длина резьбы LG1	4,7 mm
Размер гаечного ключа SW1	8,0 mm
Ход пружины Z	2,5 mm
Диаметр Ds	10,0 mm
Диаметр Dmax(S)	11,0 mm
Резьба G1	M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04788



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Сила отрыва	2,70 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	0,50 N
Вес	1,6 g
Объем	0,300 cm ³
размер	10,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04788

Данные для заказа Запасные части **10.01.06.04788**

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	10.01.06.04595
Соединитель Schmalz	10.01.06.02802

