



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	10,00

SFB1 10 NBR-ESD-55 M5-AG

La ventosa SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFB1, boquilla de conexión SC



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	17,30 mm
Diámetro nominal dn	1,80 mm
Longitud de rosca LG1	4,7 mm
Tamaño de la llave SW1	8,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,5 mm
Diámetro Ds	10,0 mm
Diámetro Dmax(S)	11,0 mm
Rosca G1	M5-AG

Datos de diseño SFB1 10 NBR-ESD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04788

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de arranque	2,70 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	0,50 N
Peso	1,60 g
Volumen	0,300 cm ³
Tamaño	10,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SFB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04788

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.04788**

Typ		Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	SFB1 10 NBR-ESD-55 SC030	10.01.06.04595
Schmalz-Connector	SC 030 M5-AG	10.01.06.02802

