




## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                     |
|--------------------------------|----------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Taille                         | 10,00                      |

SFB1 10 NBR-ESD-55 M5-AG

La ventouse SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFB1, insert de connexion SC



## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 17,30 mm |
| Diamètre nominal dn      | 1,80 mm  |
| Longueur du filetage LG1 | 4,7 mm   |
| Taille de la clé SW1     | 8,0 mm   |
| Allongement du ressort Z | 2,5 mm   |
| Diamètre Ds              | 10,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 11,0 mm  |
| Filetage G1              | M5-AG    |

Données de construction SFB1 10 NBR-ESD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04788

**Données techniques**

| Attribut                       | Valeur                     |
|--------------------------------|----------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Force de rupture               | 2,70 N                     |
| Force d'aspiration (-600mbar)  | 0,50 N                     |
| Poids propre                   | 1,60 g                     |
| Volume                         | 0,300 cm <sup>3</sup>      |
| Taille                         | 10,00                      |
| Nombre de soufflets            | 1,5                        |
| Famille de produits            | SFB1                       |

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.04788](http://www.schmalz.com/10.01.06.04788)

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.04788**

| Typ                         |                          | Nombre d'article |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| Ventouse à soufflet (ronde) | SFB1 10 NBR-ESD-55 SC030 | 10.01.06.04595   |
| Schmalz-Connector           | SC 030 M5-AG             | 10.01.06.02802   |

