

Art.-Nr.: 10.01.06.04789


**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	15,00

SFB1 15 NBR-ESD-55 M5-AG

La ventosa SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFB1, boquilla de conexión SC

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Altura H	21,00 mm
Diámetro nominal dn	1,80 mm
Longitud de rosca LG1	4,7 mm
Tamaño de la llave SW1	8,0 mm
Recorrido de resorte Z	4,0 mm
Diámetro Ds	15,0 mm
Diámetro Dmax(S)	16,0 mm
Rosca G1	M5-AG

Datos de diseño SFB1 15 NBR-ESD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04789

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de arranque	6,10 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1,00 N
Peso	2,20 g
Volumen	0,800 cm ³
Tamaño	15,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SFB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04789

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.04789**

Typ		Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	SFB1 15 NBR-ESD-55 SC040	10.01.06.04596
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

