

Art.-Nr.: 10.01.06.04794


**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	25,00

SFB1 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	25,20 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	6,5 mm
Diamètre Ds	25,0 mm
Diamètre Dmax(S)	26,5 mm
Filetage G1	G1/8-AG

Données de construction SFB1 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.04794

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force de rupture	18,50 N
Force d'aspiration (-600mbar)	3,20 N
Poids propre	6,3 g
Volume	1,900 cm ³
Taille	25,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04794

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.04794**

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	SFB1 25 NBR-ESD-55 SC040	10.01.06.04714
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490

