




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00

SFB1 40 NBR-ESD-55 G1/4-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	35,70 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	10,0 mm
Diamètre Ds	40,0 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm
Filetage G1	G1/4-AG

Données de construction SFB1 40 NBR-ESD-55 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04798

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force de rupture	39,90 N
Force d'aspiration (-600mbar)	8,80 N
Poids propre	18,5 g
Volume	7,500 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SFB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04798

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.04798**

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	SFB1 40 NBR-ESD-55 SC050	10.01.06.04786
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG SW410	10.01.06.04347

