




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	40,00

SFB1 40 NBR-ESD-55 G1/4-IG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	46,90 mm
Номинальный диаметр dn	4,10 mm
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	10,0 mm
Диаметр Ds	40,0 mm
Диаметр Dmax(S)	42,0 mm
Резьба G1	G1/4-IG

Конструктивные данные SFB1 40 NBR-ESD-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04799



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Сила отрыва	39,90 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	8,80 N
Вес	18,2 g
Объем	7,500 cm ³
размер	40,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	SFB1

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04799

Данные для заказа Запасные части **10.01.06.04799**

Тип	Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	10.01.06.04786
Соединитель Schmalz	10.01.06.04348

