

Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas

BCG 40 SI-HD-65 SC095




Art.-Nr.: 10.01.06.04847



BCG 40 SI-HD-65 SC095

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	40,00



Datos de diseño BCG 40 SI-HD-65 SC095

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	19,50 mm
d2	26,0 mm
Recorrido de resorte Z	6,5 mm
Diámetro Ds	39,4 mm
Diámetro Dmax(S)	42,0 mm



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Peso	8,0 g



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04847

Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas
BCG 40 SI-HD-65 SC095



Art.-Nr.: 10.01.06.04847



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04847



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04847