

Ventouse à soufflets p SCG(S)-pince
BCG 40 SI-HD-65 SC095




Art.-Nr.: 10.01.06.04847



BCG 40 SI-HD-65 SC095

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	40,00



Données de construction BCG 40 SI-HD-65 SC095

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	19,50 mm
d2	26,0 mm
Allongement du ressort Z	6,5 mm
Diamètre Ds	39,4 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Poids propre	8,0 g



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04847

Ventouse à soufflets p SCG(S)-pince

BCG 40 SI-HD-65 SC095



Art.-Nr.: 10.01.06.04847



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04847



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04847