

Ventouse à soufflets p SCG(S)-pince

BCG 50 SI-HD-65 SC095




Art.-Nr.: 10.01.06.04848



BCG 50 SI-HD-65 SC095

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	50,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	22,00 mm
d2	33,0 mm
Allongement du ressort Z	8,0 mm
Diamètre Ds	49,4 mm
Diamètre Dmax(S)	52,0 mm

Données de construction BCG 50 SI-HD-65 SC095



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Poids propre	11,0 g



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04848

Ventouse à soufflets p SCG(S)-pince

BCG 50 SI-HD-65 SC095



Art.-Nr.: 10.01.06.04848



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04848



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04848