

Ventosa a soffietto (tondo)


## FGC 40 NBR-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.04863



FGC 40 NBR-55 SC080



Dati di costruzione FGC 40 NBR-55 SC080

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00
Numero di pieghe	4,5
Famiglia di nippli d'interfaccia	SC080

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	13,00 mm
Altezza H	47,00 mm
Diametro esterno D1	39,0 mm
Diametro della testa Dk	25,0 mm
d2	27,5 mm
Diametro interno d	16,00 mm
Freccia elastica Z	25,0 mm
Diametro Ds	39,0 mm
Diametro Dmax(S)	41,0 mm



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04863](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04863)

Ventosa a soffietto (tondo)

## FGC 40 NBR-55 SC080



Art.-Nr.: 10.01.06.04863



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nipples	SC 080
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	35,00 N
Misura	40,00
Numero di pieghe	4,5
Famiglia di prodotti	FGC

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.04863](http://www.schmalz.com/10.01.06.04863)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04863](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04863)