

Art.-Nr.: 10.01.06.04870




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	4,5
Raccord de vide	G1/4"-M
Matière de l'insert	Aluminium

FSGC 40 NBR-55 G1/4-AG

La ventouse FSGC (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit se compose de :

- Ventouse de type FGC - pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC - disponible avec différents filetages



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	54,50 mm
Diamètre extérieur D1	39,0 mm
Diamètre nominal dn	8,00 mm
d2	27,5 mm
Filetage G1	G1/4-AG
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	25,0 mm
Diamètre Ds	39,0 mm
Diamètre Dmax(S)	41,0 mm

Données de construction FSGC 40 NBR-55 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.04870

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	35,00 N
Volume	29,100 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	4,5
Famille de produits	FSGC
Matière de l'insert	Aluminium
Force de rupture (réelle)	37,00 N

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.04870

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.04870**

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	FGC 40 NBR-55 SC080	10.01.06.04863
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-AG	10.01.06.03268

