


Art.-Nr.: 10.01.06.04870



FSGC 40 NBR-55 G1/4-AG

FSGC vantuz (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Vantuz tipi FGC - elastomer parça, farklı çaplarda mevcuttur
- Bağlantı elemanı tipi SC - çeşitli dişlerle mevcuttur



Tasarım verileri FSGC 40 NBR-55 G1/4-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	40.00
Körük Sayısı	4.5
Vakum bağlantısı	G1/4"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	54.50 mm
Dış çap D1	39.0 mm
Nominal çap dn	8.00 mm
d2	27.5 mm
Diş G1	G1/4-AG
Diş uzunluğu LG1	10.0 mm
Anahtar boyutu SW1	22.0 mm
Yay stroku Z	25.0 mm
Çap Ds	39.0 mm
Çap Dmax(S)	41.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.04870

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	35.00 N
Cilt	29.100 cm ³
Boyut	40.00
Körük Sayısı	4.5
Ürün ailesi	FSGC
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Kopma kuvveti (gerçek)	37.00 N

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.04870

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.04870**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FGC 40 NBR-55 SC080
Schmalz-Konnektör	SC 080 G1/4-AG

