

Ventouse à soufflets (ronde)  
**FGC 50 NBR-55 SC080**




Art.-Nr.: 10.01.06.04920



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	50,00
Nombre de soufflets	4,5
Famille d'insert d'interface	SC080

FGC 50 NBR-55 SC080



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	13,00 mm
Hauteur H	55,00 mm
Diamètre extérieur D1	49,5 mm
Diamètre de la tête Dk	26,5 mm
d2	34,5 mm
Diamètre intérieur d	16,00 mm
Allongement du ressort Z	31,0 mm
Diamètre Ds	47,0 mm
Diamètre Dmax(S)	51,0 mm

Données de construction FGC 50 NBR-55 SC080



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04920](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04920)

Ventouse à soufflets (ronde)  
**FGC 50 NBR-55 SC080**



Art.-Nr.: 10.01.06.04920



### Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 080
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	55,00 N
Taille	50,00
Nombre de soufflets	4,5
Famille de produits	FGC

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.04920](http://www.schmalz.com/10.01.06.04920)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04920](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04920)