

Art.-Nr.: 10.01.06.04943



Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65,0 Shore A |
| Tamaño | 15,00 |
| Número de pliegues | 1,5 |
| Rosca G1 | NPT1/8"-HE |


SPB1 15 ED-65 NPT1/8-IG

La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB1, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosa, tamiz redondo



Datos de diseño

| Atributo | Valor |
|------------------------|------------|
| Altura H | 29,00 mm |
| Diámetro nominal dn | 4,10 mm |
| d2 | 9,5 mm |
| Rosca G1 | NPT1/8"-HE |
| Longitud de rosca LG1 | 10,5 mm |
| Tamaño de la llave SW1 | 14,0 mm |
| Recorrido de resorte Z | 6,0 mm |
| Diámetro Ds | 15,4 mm |
| Diámetro Dmax(S) | 19,7 mm |

Datos de diseño SPB1 15 ED-65 NPT1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04943

**Datos técnicos**

| Atributo | Valor |
|---|-----------------------|
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65,0 Shore A |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 4,0 mm |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 8,0 mm |
| Fuerza de arranque | 9,00 N |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 4,30 N |
| Peso | 6,6 g |
| Fuerza lateral | 5,0 N |
| Volumen | 1,498 cm ³ |
| Tamaño | 15,00 |
| Número de pliegues | 1,5 |
| Familia de productos | SPB1 |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04943

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.04943**

| Typ | | n |
|-----------------------------|---------------------|----------------|
| Schmalz-Connector | SC 040 NPT1/8-IG | 10.01.06.02542 |
| Ventosa de fuelle (redonda) | SPB1 15 ED-65 SC040 | 10.01.06.02783 |

