

Art.-Nr.: 10.01.06.04963

**Datos técnicos**

| Atributo                      | Valor        |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa           | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65,0 Shore A |
| Tamaño                        | 60,00        |
| Número de pliegues            | 1,5          |
| Rosca G1                      | NPT1/4"-HE   |


SPB1 60 ED-65 NPT1/4-IG

La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB1, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosa, tamiz redondo

**Datos de diseño**

| Atributo               | Valor      |
|------------------------|------------|
| Altura H               | 53,20 mm   |
| Diámetro nominal dn    | 6,10 mm    |
| d2                     | 38,6 mm    |
| Rosca G1               | NPT1/4"-HE |
| Longitud de rosca LG1  | 14,0 mm    |
| Tamaño de la llave SW1 | 17,0 mm    |
| Recorrido de resorte Z | 22,0 mm    |
| Diámetro Ds            | 61,4 mm    |
| Diámetro Dmax(S)       | 69,6 mm    |

Datos de diseño SPB1 60 ED-65 NPT1/4-IG


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04963](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04963)

Art.-Nr.: 10.01.06.04963

**Datos técnicos**

| Atributo                                            | Valor                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa                                 | Elastodur ED           |
| Dureza del material [Shore A]                       | 65,0 Shore A           |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 6,0 mm                 |
| Radio de la pieza mín. (convexo)                    | 70,0 mm                |
| Fuerza de arranque                                  | 100,90 N               |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 78,00 N                |
| Peso                                                | 33,90 g                |
| Fuerza lateral                                      | 49,4 N                 |
| Volumen                                             | 49,240 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                                              | 60,00                  |
| Número de pliegues                                  | 1,5                    |
| Familia de productos                                | SPB1                   |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.04963](http://www.schmalz.com/10.01.06.04963)

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.04963**

| Typ                         |                      | Número de artículo |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Schmalz-Connector           | SC 050 NPT1/4-IG MOD | 10.01.06.04902     |
| Ventosa de fuelle (redonda) | SPB1 60 ED-65 SC050  | 10.01.06.02457     |

