

Art.-Nr.: 10.01.06.04995



SPB4 30 SI-HD NPT1/4-AG

**Datos técnicos**


| Atributo            | Valor          |
|---------------------|----------------|
| Material de ventosa | Silicona SI-HD |
| Tamaño              | 30,00          |
| Número de pliegues  | 4,5            |
| Rosca G1            | NPT1/4"-MA     |

La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB4 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB4, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: tamiz redondo, abrazadera de tubo, inserto para ventosas



Datos de diseño SPB4 30 SI-HD NPT1/4-AG

**Datos de diseño**

| Atributo               | Valor      |
|------------------------|------------|
| Altura H               | 59,50 mm   |
| Diámetro nominal dn    | 8,00 mm    |
| d2                     | 17,0 mm    |
| Rosca G1               | NPT1/4"-MA |
| Longitud de rosca LG1  | 10,2 mm    |
| Tamaño de la llave SW1 | 22,0 mm    |
| Recorrido de resorte Z | 20,0 mm    |
| Diámetro Ds            | 30,2 mm    |
| Diámetro Dmax(S)       | 31,5 mm    |



Art.-Nr.: 10.01.06.04995

**Datos técnicos**

| Atributo                                            | Valor                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa                                 | Silicona SI-HD         |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 9,0 mm                 |
| Fuerza de arranque                                  | 22,00 N                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 16,00 N                |
| Peso                                                | 27,20 g                |
| Volumen                                             | 15,610 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                                              | 30,00                  |
| Número de pliegues                                  | 4,5                    |
| Familia de productos                                | SPB4                   |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.04995](http://www.schmalz.com/10.01.06.04995)

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.04995**

| Typ                           |                                  | Número de artículo |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Tamiz redondo                 | SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07 | 10.07.01.00320     |
| Abrazadera de tubo            | SSB 16-27 ST-VZ                  | 10.07.10.00002     |
| Schmalz Pad Insert PE         | SPI 24 PE SPB4-30                | 10.01.06.02855     |
| Elemento de la estabilización | SPSE 30                          | 10.01.06.02953     |

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.04995**

| Typ                               |                        | Número de artículo |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Schmalz-Connector                 | SC 080 NPT1/4-AG       | 10.01.06.03662     |
| Ventosa de fuelle SI-HD (redonda) | SPB4 30 SI-HD-65 SC080 | 10.01.06.03180     |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04995](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04995)