

Art.-Nr.: 10.01.06.05001



SPB4 40 SI-HD NPT1/4-AG

**Datos técnicos**


| Atributo            | Valor          |
|---------------------|----------------|
| Material de ventosa | Silicona SI-HD |
| Tamaño              | 40,00          |
| Número de pliegues  | 4,5            |
| Rosca G1            | NPT1/4"-MA     |

La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB4 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB4, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: tamiz redondo, abrazadera de tubo, inserto para ventosas



Datos de diseño SPB4 40 SI-HD NPT1/4-AG

**Datos de diseño**

| Atributo               | Valor      |
|------------------------|------------|
| Altura H               | 73,10 mm   |
| Diámetro nominal dn    | 8,00 mm    |
| d2                     | 23,0 mm    |
| Rosca G1               | NPT1/4"-MA |
| Longitud de rosca LG1  | 10,2 mm    |
| Tamaño de la llave SW1 | 27,0 mm    |
| Recorrido de resorte Z | 27,0 mm    |
| Diámetro Ds            | 40,5 mm    |
| Diámetro Dmax(S)       | 41,5 mm    |



Art.-Nr.: 10.01.06.05001

**Datos técnicos**

| Atributo                                            | Valor                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa                                 | Silicona SI-HD         |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 12,0 mm                |
| Fuerza de arranque                                  | 39,00 N                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 25,00 N                |
| Peso                                                | 40,70 g                |
| Volumen                                             | 35,740 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                                              | 40,00                  |
| Número de pliegues                                  | 4,5                    |
| Familia de productos                                | SPB4                   |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.05001](http://www.schmalz.com/10.01.06.05001)

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.05001**

| Typ                           |                       | Número de artículo |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Tamiz redondo                 | SIEB 19.5x1 MS-A2 103 | 10.07.01.00321     |
| Abrazadera de tubo            | SSB 20-32 ST-VZ       | 10.07.10.00003     |
| Schmalz Pad Insert PE         | SPI 32 PE SPB4-40     | 10.01.06.02856     |
| Elemento de la estabilización | SPSE 40               | 10.01.06.02954     |

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.05001**

| Typ                               |                        | Número de artículo |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Artículo externo - ERP-US         | SC 090 NPT1/4-AG       | 10.01.06.03666     |
| Ventosa de fuelle SI-HD (redonda) | SPB4 40 SI-HD-65 SC090 | 10.01.06.03379     |

