


Art.-Nr.: 10.01.06.05031



SPB4 50 SI-55 NPT3/8-AG

**Datos técnicos**


| Atributo                      | Valor        |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI  |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Tamaño                        | 50,00        |
| Número de pliegues            | 4,5          |
| Rosca G1                      | NPT3/8"-MA   |

La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB4 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB4, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: tamiz redondo, abrazadera de tubo, inserto para ventosas



Datos de diseño SPB4 50 SI-55 NPT3/8-AG

**Datos de diseño**

| Atributo               | Valor      |
|------------------------|------------|
| Altura H               | 83,50 mm   |
| Diámetro nominal dn    | 10,30 mm   |
| d2                     | 30,0 mm    |
| Rosca G1               | NPT3/8"-MA |
| Longitud de rosca LG1  | 10,4 mm    |
| Tamaño de la llave SW1 | 27,0 mm    |
| Recorrido de resorte Z | 36,5 mm    |
| Diámetro Ds            | 50,3 mm    |
| Diámetro Dmax(S)       | 51,5 mm    |



Art.-Nr.: 10.01.06.05031

**Datos técnicos**

| Atributo                                            | Valor                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa                                 | Silicona SI            |
| Dureza del material [Shore A]                       | 55,0 Shore A           |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 12,0 mm                |
| Fuerza de arranque                                  | 62,00 N                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 49,50 N                |
| Peso                                                | 52,80 g                |
| Volumen                                             | 64,550 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                                              | 50,00                  |
| Número de pliegues                                  | 4,5                    |
| Familia de productos                                | SPB4                   |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.05031](http://www.schmalz.com/10.01.06.05031)

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.05031**

| Typ                         |                     | Número de artículo |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| Schmalz-Connector           | SC 090 NPT3/8-AG    | 10.01.06.03668     |
| Ventosa de fuelle (redonda) | SPB4 50 SI-55 SC090 | 10.01.06.02613     |

