



SPB2f 40 SI-55 NPT3/8-AG


## Datos técnicos

| Atributo                      | Valor        |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI  |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Tamaño                        | 40,00        |
| Número de pliegues            | 2,5          |
| Rosca G1                      | NPT3/8"-MA   |

La ventosa SPB2f (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB2f – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector



Datos de diseño SPB2f 40 SI-55 NPT3/8-AG

## Datos de diseño

| Atributo               | Valor      |
|------------------------|------------|
| Altura H               | 44,50 mm   |
| Diámetro nominal dn    | 10,30 mm   |
| d2                     | 15,3 mm    |
| Rosca G1               | NPT3/8"-MA |
| Longitud de rosca LG1  | 10,4 mm    |
| Tamaño de la llave SW1 | 22,0 mm    |
| Recorrido de resorte Z | 7,0 mm     |
| Diámetro Ds            | 39,7 mm    |
| Diámetro Dmax(S)       | 42,0 mm    |

Art.-Nr.: 10.01.06.05057

**Datos técnicos**

| Atributo                                            | Valor                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa                                 | Silicona SI            |
| Dureza del material [Shore A]                       | 55,0 Shore A           |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 9,0 mm                 |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 20,40 N                |
| Peso                                                | 23,6 g                 |
| Volumen                                             | 12,887 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                                              | 40,00                  |
| Número de pliegues                                  | 2,5                    |
| Fuerza de aspiración a -400 mbar                    | 13,60 N                |
| Fuerza de aspiración a -200 mbar                    | 6,80 N                 |
| Familia de productos                                | SPB2f                  |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.05057](http://www.schmalz.com/10.01.06.05057)

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.05057**

| Typ                         |                      | n              |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Schmalz-Connector           | SC 080 NPT3/8-AG     | 10.01.06.03664 |
| Ventosa de fuelle (redonda) | SPB2f 40 SI-55 SC080 | 10.01.06.03559 |

