


Art.-Nr.: 10.01.06.05103



SFB1 15 HT1-60 NPT1/8-AG

La ventosa SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFB1, boquilla de conexión SC



Datos de diseño SFB1 15 HT1-60 NPT1/8-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	15,00

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	22,00 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
d2	4,7 mm
Longitud de rosca LG1	8,2 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	4,0 mm
Diámetro Ds	15,0 mm
Diámetro Dmax(S)	16,0 mm
Rosca G1	NPT1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.05103

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Fuerza de arranque	6,10 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1,00 N
Volumen	0,800 cm ³
Tamaño	15,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SFB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05103

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.05103**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Ventosa de fuelle (redonda)	SFB1 15 HT1-60 SC040	10.01.06.04380

