

**Datos técnicos**

| Atributo                      | Valor                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI           |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A          |
| Tamaño                        | 25,00                 |
| Características del material  | Compatible con la FDA |

SFB1 25 SI-55 NPT1/4-AG

La ventosa SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFB1, boquilla de conexión SC

**Datos de diseño**

| Atributo               | Valor     |
|------------------------|-----------|
| Altura H               | 25,20 mm  |
| Diámetro nominal dn    | 4,10 mm   |
| d2                     | 8,2 mm    |
| Longitud de rosca LG1  | 10,0 mm   |
| Tamaño de la llave SW1 | 17,0 mm   |
| Recorrido de resorte Z | 6,5 mm    |
| Diámetro Ds            | 25,0 mm   |
| Diámetro Dmax(S)       | 26,5 mm   |
| Rosca G1               | NPT1/4-AG |

Datos de diseño SFB1 25 SI-55 NPT1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.05129

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa              | Silicona SI           |
| Dureza del material [Shore A]    | 55,0 Shore A          |
| Fuerza de arranque               | 18,50 N               |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 3,20 N                |
| Peso                             | 6,30 g                |
| Volumen                          | 1,900 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                           | 25,00                 |
| Número de pliegues               | 1,5                   |
| Familia de productos             | SFB1                  |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.05129](http://www.schmalz.com/10.01.06.05129)

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.05129**

| Typ                         |                     | Número de artículo |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| Schmalz-Connector           | SC 040 NPT1/4-AG    | 10.01.06.04922     |
| Ventosa de fuelle (redonda) | SFB1 25 SI-55 SC040 | 10.01.06.04370     |

