

Ventouse à soufflets (ronde)
SPB2 40 SI-55 P SO



Art.-Nr.: 10.01.06.05171



SPB2 40 SI-55 P SO

La ventouse à soufflets SPB2 P est livrée prêt au montage. Disponible en différents diamètres. Disponible en différents diamètres comme une pièce détachée ou avec résistance au flux intégrée.

Pièces de rechange disponible: restriction au flux

Accessoires disponibles: tamis de filtrage

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	2,5
Forme	Clipsable

Données de construction SPB2 40 SI-55 P SO

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	2,20 mm
Hauteur H	47,00 mm
Diamètre extérieur D1	43,5 mm
Diamètre nominal dn	7,80 mm
Diamètre intérieur d1	15,7 mm
d2	17,8 mm
Diamètre intérieur d	12,50 mm
Allongement du ressort Z	20,0 mm
Diamètre Ds	42,7 mm
Hauteur H3	7,20 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05171

1

Ventouse à soufflets (ronde)
SPB2 40 SI-55 P SO



Art.-Nr.: 10.01.06.05171



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force de rupture	40,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	14,90 N
Poids propre	18,20 g
Volume	22,000 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	SPB2

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide en mbar de -600 et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05171



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05171

2