


Ventouse à soufflets (ronde)  
**FSDC 40 SI-MD-55 N059**




Art.-Nr.: 10.01.06.05187



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	4,5
Famille d'insert d'interface	N059

FSDC 40 SI-MD-55 N059



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	2,40 mm
Hauteur H	38,00 mm
Diamètre extérieur D1	41,5 mm
d2	26,9 mm
Diamètre intérieur d	14,50 mm
Allongement du ressort Z	27,0 mm
Diamètre Ds	42,0 mm
Diamètre Dmax(S)	45,0 mm

Données de construction FSDC 40 SI-MD-55 N059



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05187](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05187)

# Ventouse à soufflets (ronde)

## FSDC 40 SI-MD-55 N059



Art.-Nr.: 10.01.06.05187



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Force de rupture	39,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	35,90 N
Volume	30,600 cm <sup>3</sup>
Taille	40,00
Nombre de soufflets	4,5
Famille de produits	FSDC
Famille d'insert d'interface	N059

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.05187](http://www.schmalz.com/10.01.06.05187)



### Données de commande des accessoires 10.01.06.05187

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N059 G3/8-AG	10.01.06.05231
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N059 G1/4-IG	10.01.06.04227



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05187](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05187)