

Insert de raccordement de ventouse
SA-NIP N059 G3/8-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.05231



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Longueur L1	21,30 mm
Filetage G1	G3/8"-M
Longueur d'adaptation	7,00 mm
Famille d'insert d'interface	N059

SA-NIP N059 G3/8-AG



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	21,30 mm
Longueur L2	2,30 mm
Longueur L	7,00 mm
Diamètre extérieur D2	16,0 mm
Diamètre extérieur D	25,00 mm
Diamètre nominal dn	8,20 mm
Filetage G1	G3/8"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	24,0 mm
Longueur L3	2,00 mm

Données de construction SA-NIP N059 G3/8-AG



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Famille d'insert d'interface	N059



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05231

Insert de raccordement de ventouse
SA-NIP N059 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.05231



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05231



Données de commande des accessoires 10.01.06.05231

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	FSDC 40 SI-MD-55 N059	10.01.06.05187
Ventouse à soufflets (ronde)	FSDC 40 SI-HD-65 N059	10.01.06.04598



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05231