

Art.-Nr.: 10.01.06.05240


**Données techniques**

| Attribut                       | Valeur                                |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI détectable par les métaux |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A                          |
| Taille                         | 40,00                                 |
| Nombre de soufflets            | 4,5                                   |
| Caractéristiques de la matière | FDA                                   |
| Connexion                      | G3/8-AG                               |
| Matière de l'insert            | Aluminium                             |

FSDC 40 SI-MD-55 G3/8-AG

La ventouse à soufflets FSDC (ventouse + insert de connexion) est livrée non montée. Le produit se compose de :

- Ventouse de type FSDC - partie en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP - disponible avec différents filetages

**Données de construction**

| Attribut                     | Valeur   |
|------------------------------|----------|
| Hauteur H                    | 45,00 mm |
| Diamètre nominal dn          | 8,20 mm  |
| d2                           | 26,9 mm  |
| Filetage G1                  | G3/8"-M  |
| Longueur du filetage LG1     | 10,0 mm  |
| Taille de la clé SW1         | 24,0 mm  |
| Largeur des appartements SW2 | 8,0 mm   |
| Allongement du ressort Z     | 27,0 mm  |
| Diamètre Ds                  | 42,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)             | 45,0 mm  |

Données de construction FSDC 40 SI-MD-55 G3/8-AG


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05240](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05240)

Art.-Nr.: 10.01.06.05240

**Données techniques**

| Attribut                       | Valeur                                |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI détectable par les métaux |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A                          |
| Force de rupture               | 39,00 N                               |
| Force d'aspiration (-600mbar)  | 35,90 N                               |
| Volume                         | 30,600 cm <sup>3</sup>                |
| Taille                         | 40,00                                 |
| Nombre de soufflets            | 4,5                                   |
| Caractéristiques de la matière | FDA                                   |
| Famille de produits            | FSDC                                  |
| Connexion                      | G3/8-AG                               |
| Matière de l'insert            | Aluminium                             |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.05240](http://www.schmalz.com/10.01.06.05240)

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.05240**

| Typ                                |                       | num            |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Ventouse à soufflets (ronde)       | FSDC 40 SI-MD-55 N059 | 10.01.06.05187 |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N059 G1/4-IG   | 10.01.06.04227 |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N059 G3/8-AG   | 10.01.06.05231 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05240](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05240)