

Art.-Nr.: 10.01.06.05241




FGC 60 NBR-55 SC090

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	60,00
Número de pliegues	4,5
Interfaz familia de boquilla	SC090

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	14,00 mm
Altura H	60,50 mm
Diámetro exterior D1	60,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	34,0 mm
d2	41,5 mm
Diámetro interior d	20,00 mm
Recorrido de resorte Z	32,0 mm
Diámetro Ds	58,0 mm
Diámetro Dmax(S)	61,0 mm



Datos de diseño FGC 60 NBR-55 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.05241



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 090
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	80,00 N
Tamaño	60,00
Número de pliegues	4,5
Familia de productos	FGC

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05241



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05241