

Ventouse à soufflets (ronde)

FGC 60 NBR-55 SC090




Art.-Nr.: 10.01.06.05241



FGC 60 NBR-55 SC090

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	60,00
Nombre de soufflets	4,5
Famille d'insert d'interface	SC090



Données de construction FGC 60 NBR-55 SC090

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	14,00 mm
Hauteur H	60,50 mm
Diamètre extérieur D1	60,0 mm
Diamètre de la tête Dk	34,0 mm
d2	41,5 mm
Diamètre intérieur d	20,00 mm
Allongement du ressort Z	32,0 mm
Diamètre Ds	58,0 mm
Diamètre Dmax(S)	61,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05241

Ventouse à soufflets (ronde)

FGC 60 NBR-55 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.05241



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 090
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	80,00 N
Taille	60,00
Nombre de soufflets	4,5
Famille de produits	FGC

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05241



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05241