

Ventosa a soffiETTO (tondo)

FGC 60 NBR-55 SC090


Art.-Nr.: 10.01.06.05241



FGC 60 NBR-55 SC090

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	60,00
Numero di pieghe	4,5
Famiglia di nippli d'interfaccia	SC090



Dati di costruzione FGC 60 NBR-55 SC090

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	14,00 mm
Altezza H	60,50 mm
Diametro esterno D1	60,0 mm
Diametro della testa Dk	34,0 mm
d2	41,5 mm
Diametro interno d	20,00 mm
Freccia elastica Z	32,0 mm
Diametro Ds	58,0 mm
Diametro Dmax(S)	61,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05241

Ventosa a soffietto (tondo)

FGC 60 NBR-55 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.05241



Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 090
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	80,00 N
Misura	60,00
Numero di pieghe	4,5
Famiglia di prodotti	FGC

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.05241



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05241