


Art.-Nr.: 10.01.06.05502



PSPF 33 SI-30/55 SC080

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Tamaño	33,00
Número de pliegues	3,5
Dureza del material	55,0 Shore A
Características del material	Compatible con la FDA



Datos de diseño PSPF 33 SI-30/55 SC080

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	13,00 mm
Altura H	40,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	21,0 mm
Diámetro interior d1	19,6 mm
d2	14,0 mm
Diámetro interior d	16,00 mm
Recorrido de resorte Z	14,5 mm
Diámetro Ds	33,0 mm
Altura H3	14,40 mm
Diámetro Dmax(S)	33,5 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.05502

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	24,00 N
Volumen	7,500 cm ³
Tamaño	33,00
Número de pliegues	3,5
Dureza del material	55,0 Shore A
Familia de productos	PSPF
Características del material	Compatible con la FDA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05502

