




PSPF 53 SI-30/55 SC090



Datos de diseño PSPF 53 SI-30/55 SC090

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Tamaño	53,00
Número de pliegues	3,5
Dureza del material	55,0 Shore A
Características del material	Compatible con la FDA

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	14,00 mm
Altura H	56,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	27,0 mm
Diámetro interior d1	24,8 mm
d2	22,4 mm
Diámetro interior d	20,00 mm
Recorrido de resorte Z	25,3 mm
Diámetro Ds	53,0 mm
Altura H3	16,00 mm
Diámetro Dmax(S)	54,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05505

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	61,00 N
Volumen	31,854 cm ³
Tamaño	53,00
Número de pliegues	3,5
Dureza del material	55,0 Shore A
Familia de productos	PSPF
Características del material	Compatible con la FDA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05505

