




SDC2 20 PU 30/60 G1/8-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SDC2 vantuz, bağlantı nipelini monte edilmiş olarak tedarik edilir.



Tasarım verileri SDC2 20 PU 30/60 G1/8-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	30.0 Shore A
Boyut	20.00
Körük Sayısı	2.5
Malzeme sertliği	60.0 Shore A
Bağlantı	G1/8-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	14.50 mm
Diş çap D1	20.0 mm
Kafa çapı Dk	12.0 mm
Nominal çap dn	4.00 mm
d2	11.5 mm
Diş uzunluğu LG1	7.5 mm
Anahtar boyutu SW1	13.0 mm
Yay stroku Z	7.5 mm
Çap Ds	21.0 mm
Yükseklik H3	6.50 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05531

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	30.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	10.0 mm
Çekme kuvveti	15.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	6.20 N
Cilt	1.500 cm ³
Boyut	20.00
Sıcaklık direnci	55.0 °C
Körük Sayısı	2.5
Malzeme sertliği	60.0 Shore A
Bağlantı	G1/8-AG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.05531

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.05531**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz 2C (yuvarlak)	SDC2 20 PU 30/60 N042 10.01.06.03365
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N042 G1/8-AG DN400 10.01.06.03370

