




SDC1 20 PU 30/60 G1/8-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SDC1 vantuz, bağlantı nipeli monte edilmiş olarak tedarik edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	30.0 Shore A
Boyut	20.00
Körük Sayısı	1.5
Malzeme sertliği	60.0 Shore A
Bağlantı	G1/8-AG



Tasarım verileri SDC1 20 PU 30/60 G1/8-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	23.00 mm
Dış çap D1	22.0 mm
Kafa çapı Dk	12.0 mm
Nominal çap dn	4.00 mm
d2	10.0 mm
Dış uzunluğu LG1	7.5 mm
Anahtar boyutu SW1	13.0 mm
Yay stroku Z	7.5 mm
Çap Ds	20.0 mm
Yükseklik H3	7.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05536

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	30.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	10.0 mm
Çekme kuvveti	12.60 N
Emme kuvveti (-600mbar)	4.70 N
Cilt	2.000 cm ³
Boyut	20.00
Sıcaklık direnci	55.0 °C
Körük Sayısı	1.5
Malzeme sertliği	60.0 Shore A
Bağlantı	G1/8-AG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.05536

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.05536**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N042 G1/8-AG DN400
Körüklü vantuz 2C (yuvarlak)	SDC1 20 PU 30/60 N042

