




SDC1 30 PU 30/60 G1/4-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SDC1 vantuz, bağlantı nipeli monte edilmiş olarak tedarik edilir.



Tasarım verileri SDC1 30 PU 30/60 G1/4-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	30.0 Shore A
Boyut	30.00
Körük Sayısı	1.5
Malzeme sertliği	60.0 Shore A
Bağlantı	G1/4-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	22.80 mm
Dış çap D1	31.8 mm
Kafa çapı Dk	16.8 mm
Nominal çap dn	5.00 mm
d2	18.0 mm
Dış uzunluğu LG1	9.0 mm
Anahtar boyutu SW1	19.0 mm
Yay stroku Z	8.0 mm
Çap Ds	30.0 mm
Yükseklik H3	9.30 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05537

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	30.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	15.0 mm
Çekme kuvveti	32.60 N
Emme kuvveti (-600mbar)	15.30 N
Cilt	4.000 cm ³
Boyut	30.00
Sıcaklık direnci	55.0 °C
Körük Sayısı	1.5
Malzeme sertliği	60.0 Shore A
Bağlantı	G1/4-AG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.05537

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.05537**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N043 G1/4-AG DN500
Körüklü vantuz 2C (yuvarlak)	SDC1 30 PU 30/60 N043

