




SDC1 40 PU 30/60 G1/4-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan SDC1 vantuz, bağlantı nipeli monte edilmiş olarak tedarik edilir.



Tasarım verileri SDC1 40 PU 30/60 G1/4-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	30.0 Shore A
Boyut	40.00
Körük Sayısı	1.5
Malzeme sertliği	60.0 Shore A
Bağlantı	G1/4-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	28.40 mm
Dış çap D1	42.4 mm
Kafa çapı Dk	22.4 mm
Nominal çap dn	5.00 mm
d2	24.0 mm
Dış uzunluğu LG1	9.0 mm
Anahtar boyutu SW1	19.0 mm
Yay stroku Z	9.5 mm
Çap Ds	40.0 mm
Yükseklik H3	12.40 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05538

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Poliüretan PU
Malzeme sertliği [Shore A]	30.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20.0 mm
Çekme kuvveti	57.50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	27.10 N
Cilt	9.500 cm ³
Boyut	40.00
Sıcaklık direnci	55.0 °C
Körük Sayısı	1.5
Malzeme sertliği	60.0 Shore A
Bağlantı	G1/4-AG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.05538

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.05538**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz 2C (yuvarlak)	SDC1 40 PU 30/60 N043 10.01.06.04050
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N043 G1/4-AG DN500 10.01.06.03371

