




PSPF 43 SI-30/55 G3/8-IG

La ventosa a soffietto PSPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita assemblata. Il prodotto è composto da:

- Ventosa tipo PSPF - parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento tipo SC - disponibile con diverse filettature



Dati di costruzione PSPF 43 SI-30/55 G3/8-IG

## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI  |
| Durezza del materiale [Shore A] | 30,0 Shore A |
| Misura                          | 43,00        |
| Numero di pieghe                | 3,5          |
| Durezza del materiale           | 55,0 Shore A |
| Attacco del vuoto               | G3/8"-IG     |

## Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 64,10 mm |
| Diametro nominale dn            | 11,00 mm |
| d2                              | 18,2 mm  |
| Filettatura G1                  | G3/8-IG  |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 12,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 22,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 19,3 mm  |
| Diametro Ds                     | 43,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 43,5 mm  |

Ventosa a soffietto (tonda)

## PSPF 43 SI-30/55 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.05600



### Dati tecnici

| Attributo                  | Valore                 |
|----------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa    | Silicone SI            |
| Forza di presa (-600 mbar) | 40,00 N                |
| Volume                     | 16,651 cm <sup>3</sup> |
| Misura                     | 43,00                  |
| Numero di pieghe           | 3,5                    |
| Famiglia di prodotti       | PSPF                   |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.05600](http://www.schmalz.com/10.01.06.05600)



### Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.05600

| Typ                         |                        | Numero articolo |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| Ventosa a soffietto (tonda) | PSPF 43 SI-30/55 SC080 | 10.01.06.05244  |
| Schmalz-Connector           | SC 080 G3/8-IG         | 10.01.06.02594  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05600](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05600)