




PSPF 53 SI-30/55 G3/8-AG

La ventouse à soufflet PSPF (partie élastomère + élément de liaison) est livrée montée. Le produit se compose de :

- Ventouse de type PSPF - partie élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC - disponible avec différents filetages



Données de construction PSPF 53 SI-30/55 G3/8-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	30,0 Shore A
Taille	53,00
Nombre de soufflets	3,5
Dureté de la matière	55,0 Shore A
Raccord de vide	G3/8"-M

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	63,50 mm
Diamètre nominal dn	10,30 mm
d2	22,4 mm
Filetage G1	G3/8-AG
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	27,0 mm
Allongement du ressort Z	25,3 mm
Diamètre Ds	53,0 mm
Diamètre Dmax(S)	54,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05607

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Force d'aspiration (-600mbar)	61,00 N
Volume	31,854 cm ³
Taille	53,00
Nombre de soufflets	3,5
Famille de produits	PSPF

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05607

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.05607**

Typ		Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	PSPF 53 SI-30/55 SC090	10.01.06.05505
Schmalz-Connector	SC 090 G3/8-AG	10.01.06.02791

